

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	32 mm
Calço	259031 35
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Garra, parafuso, mola	259035 6
Comprimento total L	170 mm
Parafuso para calço	259025 11
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 3232P16
Tamanho da placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Parafuso para calço Tipo 11	259025 11
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Calço Tipo 35	259031 35
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600