

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 6
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Alavanca articulada	259015 12
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	PCBNR/L 2525M16
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	29 mm
Tamanho da haste	25 mm
Calço	259031 35
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Largura funcional L ₄	22 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4