

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Parafuso alavanca	259018 11
Tamanho da placa	16 mm
Calço	259031 35
Conjunto de molas	259044 6
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Largura funcional L ₄	27 mm
Código ISO do suporte	PCBNR/L 3232P16
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Alavanca articulada	259015 12
Comprimento total L	170 mm
Tamanho da haste	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Calço Tipo 35	259031 35