

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	19 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento total L	170 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Alavanca articulada	259015 13
Parafuso alavanca	259018 13
Calço	259031 36
Conjunto de molas	259044 7
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 3232P19
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 36	259031 36
Conjunto de molas10 peças Tipo 7	259044 7
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13