

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Calço	259031 35
Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Conjunto de molas	259044 6
Alavanca articulada	259015 12
Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2525M16
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 35	259031 35
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 4	259047 4
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de molas10 peças Tipo 6	259044 6