

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	32 mm
Alavanca articulada	259015 12
Comprimento da cabeça L ₁	34 mm
Conjunto de molas	259044 6
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 3232P16
Parafuso alavanca	259018 11
Comprimento total L	170 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Calço	259031 35
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Largura funcional L ₄	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11