

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 13
Comprimento total L	170 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 3232P19
Tamanho da placa	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Largura funcional L ₄	40 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Calço	259031 36
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da haste	32 mm
Parafuso alavanca	259018 13
Conjunto de molas	259044 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 36	259031 36
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7