

**Barra de mandril em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
50/19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	48 mm
Tamanho da placa	19 mm
Alavanca articulada	259015 13
Comprimento total L	350 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Conjunto de molas	259044 7
Código ISO do suporte	A50U PCLNR/L19
Desvio central L_3	35 mm
Calço	259031 36
Parafuso alavanca	259018 13
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 36	259031 36
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500