

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da haste	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L <sub>4</sub>	11 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	10 mm
Comprimento total L	70 mm
Código ISO do suporte	SCRCL/L 1010E06
Tamanho da placa	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---