

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	SCRCR/L 1616H09
Largura funcional L <sub>4</sub>	17 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 1
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Tamanho da haste	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 1	269005 1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500