

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso para calço	269013 5
Largura funcional L <sub>4</sub>	22 mm
Tamanho da placa	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Código ISO do suporte	SCRCR/L 2020K12
Calço	269005 6
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 16
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 5

269013 5

Calço Tipo 6

269005 6

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 16

269028 16

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500