

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 16
Tamanho da placa	12 mm
Largura funcional L ₄	27 mm
Código ISO do suporte	SCRCR/L 2525M12
Comprimento total L	150 mm
Calço	269005 6
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Parafuso para calço	269013 5
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 16

269028 16

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Calço Tipo 6

269005 6

Parafuso para calço Tipo 5

269013 5

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500