

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 8/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Largura funcional $L_4$	9 mm
Tamanho da placa	6 mm
Tamanho da haste	8 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	10 mm
Código ISO do suporte	SCRCR/L 0808D06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	60 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---