

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	13 mm
Tamanho da haste	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	80 mm
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	SCRRCR/L 1212F09
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500