

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	SCRCR/L 1616H12
Parafuso para calço	269013 5
Comprimento total L	100 mm
Calço	269005 6
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 16
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Largura funcional L ₄	17 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 5

269013 5

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 16

269028 16

Calço Tipo 6

269005 6

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500