

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	22 mm
Calço	269005 6
Parafuso para calço	269013 5
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 16
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	SCRCR/L 2020K12
Tamanho da haste	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Calço Tipo 6	269005 6
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 16	269028 16
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500