



Jogo de limas com cabo de dois componentes 5 peças em estojo enrolável Metal, Corte 2, Comprimento sem espigão: 200



Dados do pedido

Número do pedido	517415 200
GTIN	4007220011423
Classe de artigo	55B

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em **estojos de enrolar robustos em nylon**.

As limas protegidas não se sujam e o corte não se danifica; isto garante um desempenho consistentemente elevado de limagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.

Corte 2 = meio-acabamento.

Com ergonómicos cabos de plástico bicomponente.

Utilização:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Material fornecido:

Jogo de limas **de 5 peças** com uma **lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda cada**.

Descrição técnica

Ficha de dados

Comprimento sem espigão	200 mm
Atributo do nome do produto	Corte 2
Corte	2
Norma	DIN 7261
Número de limas individuais	5
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/517415-200>