

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova redonda estreita reto, fio INOX 0,50 mm, Ø da escova D1×Ø de perfuração d1: 125X22****Dados do pedido**

Número do pedido	571410 125X22
GTIN	4017359154229
Classe de artigo	57L

Descrição**Versão:**

Fio INOX liso de 0,50 mm, formato estreito, **entrançado** e montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Vida útil longa e funcionamento suave.

Utilização:

Especialmente para processamento de **costuras de solda em U e V**, frequentemente selecionadas para ligações de tubos.

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,5 mm
Número de tranças	40
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø da escova D ₁	125 mm
Comprimento da guarnição H ₁	26 mm
Largura da guarnição L ₁	6 mm

Ø do furo d ₁	22 mm
Material da guarnição	Arame INOX
Tipo de produto	Escova circular