

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova cônica com manivela Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1×rosca M: 125XM14mm****Dados do pedido**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 571300 125XM14 |
| GTIN             | 4017359279076  |
| Classe de artigo | 57L            |

**Descrição****Modelo:**

**Escova cônica** em cotovelo com fio liso de 0,50 mm, **entrançado** e montada firmemente sob pressão no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

**Utilização:**

**Trançado à esquerda**, o desfibramento precoce é evitado com segurança.

Ideal para processar pontos de difícil acesso e para trabalhos de escovagem difíceis, como, por exemplo, desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escórias, desbaste, rebocar peças metálicas, assim como para limpar placas de cofragem.

Com **rosca interna M14** para alojamento direto **em retificadoras angulares.**

**Descrição técnica**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Largura da guarnição L <sub>1</sub> | 12 mm        |
| Rosca M                             | M14          |
| Material da guarnição               | Arame de aço |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Trançado        | entrançado à esquerda |
| Tipo de produto | Escova cónica         |