

Inserto para ponto de torno rotativo, Tipo: 4



Dados do pedido

Número do pedido	320627 4
GTIN	4045197774071
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

- **Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.**
- **Totalmente temperado e retificado.**
- **Substituição rápida e económica em caso de desgaste.**

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 320659 tam. 3, n.º 321265 tam. 4, n.º 321335 tam. 3.

Descrição técnica

Ø exterior D	44 mm
Ø pequeno da ponta D ₁	24 mm
Ø da haste d	14 mm
Ângulo da ponta	60 grau
Comprimento útil L ₁	28 mm
Tamanho da chave	19 mm
adequado para o código de cor	K14

Tipo de produto

Ponta de centragem