

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI 319133. 319140 – 319141 tamanho RR ou LR.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

Descrição técnica

para peças de Ø máximo	90 mm
Altura da lâmina h_s	26 mm
#Largura de incisão w	3 mm
Altura h_1	21,4 mm
Série	Eco
Comprimento total L	109,5 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

