

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	11 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	38 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVJBR/L11
Desvio central L <sub>3</sub>	2 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	25 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Altura de fixação L <sub>2</sub>	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500