

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	28 mm
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Largura do pescoço L_4	16,5 mm
Código ISO do suporte	A25R SVJBR/L16
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
Tamanho da placa	16 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Desvio central L_3	4,6 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 17

269028 17

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500