

Garant

Barra de mandril de aço A.. SVJBL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VB., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Comprimento total L	150 mm
Largura do pescoço L ₄	9,5 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Código ISO do suporte	A16M SVJBR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	31,4 mm
Desvio central L ₃	2 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	22 mm
Ø haste D ₅	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8