

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura do pescoço L_4	11 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	38 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Desvio central L_3	2 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVJBR/L11
Comprimento total L	180 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500