

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25R SVJBR/L16
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Desvio central L_3	4,6 mm
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
Largura do pescoço L_4	16,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	28 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 17

269028 17

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500