

Rebaixador ajustável, Haste Weldon, Ø da haste D_s h6: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	216635 20
GTIN	4045197778987
Classe de artigo	220

Descrição**Modelo:**

Feito de aço temperado para ferramentas. Escala gravada em profundidade. Duas arestas de corte de placa reversível retificadas.

Utilização:

Para rebarbamento para a frente e para trás, chanfradura e escareamento.

Adequada para imersão oblíqua.

Continuamente ajustável para ângulos de 0° – 90°.

Instrução:

Utilizar um aparelho de ajuste prévio para o ajuste exato dos graus.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SP.T1204..
Projeção L ₁	44 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø da haste D _s h6	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Parafuso de aperto para elemento de ajuste	219888
Elemento de ajuste	219886
Ø do escareado D	20 mm
Comprimento total L _{tot.}	98 mm
Modelo da haste	Haste Weldon

Faixa de ajuste do ângulo de chanfragem	0-90 grau
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219848
Elemento de ajuste	219886
Parafuso de aperto	219888