

Extensão da cabeça de corte curto, Ø do mandril d1: 32mm**Dados do pedido**

Número do pedido	301105 32
GTIN	4045197778451
Classe de artigo	32B

Descrição**Modelo:**

Pino de montagem, furo e superfícies de contacto retificadas no colar.

Utilização:

Para extensão flexível dos encaixes de cabeça de fresagem. Variante acessível para produtos caros feitos à medida. 3 possíveis aplicações: extensão curta (45 mm) ou longa (70 mm) ou combinação máxima de duas extensões curtas (2x45 mm).

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa adequado.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Parafuso sobresselente n.º 301107.

Descrição técnica

Comprimento total L	45 mm
Ø do mandril d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357
Concentricidade	≤ 3 µm

Tipo de produto	Extensão
-----------------	----------

Acessórios

Parafuso de aperto para extensão 45 mm para Ø de mandril D1 40	301107 40
Chaves especiais para mandril de Ø 27	309840 27
Parafuso de aperto para extensão 2 × 45 mm para Ø de mandril D1 40	301109 40
Parafuso de aperto para extensão 45 mm para Ø de mandril D1 22	301107 22
Chaves especiais para mandril de Ø 50	309840 50
Chaves especiais para mandril de Ø 32	309840 32
Chaves especiais para mandril de Ø 22	309840 22
Parafuso de aperto para extensão 45 mm para Ø de mandril D1 32	301107 32
Parafuso de aperto para extensão 2 × 45 mm para Ø de mandril D1 16	301109 16
Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Chaves especiais para mandril de Ø 16	309840 16
Parafuso de aperto para extensão 2 × 45 mm para Ø de mandril D1 32	301109 32
Parafuso de bloqueio para extensão para comprimento do mandril L 45	301111 45
Parafuso de aperto para extensão 45 mm para Ø de mandril D1 27	301107 27
Parafuso de aperto para extensão 45 mm para Ø de mandril D1 16	301107 16
Chaves especiais para mandril de Ø 13	309840 13
Chaves especiais para mandril de Ø 60	309840 60
Parafuso de aperto para extensão 2 × 45 mm para Ø de mandril D1 27	301109 27

Parafuso de aperto para extensão 2 × 45 mm para Ø de mandril D1 22

301109 22