

Extensão da cabeça de corte comprido, Ø do mandril d1: 27mm**Dados do pedido**

Número do pedido	301106 27
GTIN	4045197778499
Classe de artigo	32B

Descrição**Modelo:**

Pino de montagem, furo e superfícies de contacto retificadas no colar.

Utilização:

Para extensão flexível dos encaixes de cabeça de fresagem. Variante acessível para produtos caros feitos à medida. 3 possíveis aplicações: extensão curta (45 mm) ou longa (70 mm) ou combinação máxima de duas extensões curtas (2×45 mm).

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa adequado.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Comprimento total L	70 mm
Ø do mandril d ₁	27 mm
Ø exterior D	60 mm
A	21 mm
Norma	DIN 6357
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Extensão

Acessórios

Chaves especiais para mandril de Ø 16	309840 16
Chaves especiais para mandril de Ø 27	309840 27
Parafuso de aperto para extensão 70 mm para Ø de mandril D1 40	301108 40
Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Parafuso de aperto para extensão 70 mm para Ø de mandril D1 27	301108 27
Chaves especiais para mandril de Ø 13	309840 13
Parafuso de bloqueio para extensão para comprimento do mandril L 70	301111 70
Chaves especiais para mandril de Ø 22	309840 22
Chaves especiais para mandril de Ø 32	309840 32
Chaves especiais para mandril de Ø 50	309840 50
Chaves especiais para mandril de Ø 60	309840 60
Parafuso de aperto para extensão 70 mm para Ø de mandril D1 32	301108 32