

CNMG 120404, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar