

CNMG 160616, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,6 mm
Quebra-aperas	SM
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 8 mm
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160616
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar