

CNMG 190624, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	2,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 8 mm
Quebra-aperas	SM
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190624
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar