

CNMG 120412, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Quebra-aperas	SG
Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear