

CNMG 190616, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Quebra-aperas	SG
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Raio do canto	1,6 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190616
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar