

CNMM 120412, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aperas	SR
Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar