

CNMM 190616, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	1,6 mm
Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Aplicação principal	P
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Quebra-aperas	SR
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 190616
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar