

DNMG 110408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Quebra-aperas	SS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear