

DNMG 150608, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear