

**DNMG 150608, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aperas	SG
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Avanço $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7010-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear