


SNMG 150612, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7010-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150612
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar