

WNMG 060408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SS
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear