

**WNMG 060404, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Quebra-aperas	SM
Avanço $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar