


WNMG 060408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Quebra-aparas	SM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar