

**WNMG 080408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Quebra-aparas	SG
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar