

CCMT 120408, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SS
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar