

CC.T 09T302, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Quebra-aperas	SM
Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar