

**DC.T 11T302, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 500 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar