

**TCMT 110204, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tipo	HB7010-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 500 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SS
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110204
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar