

VBMT 110302, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110302
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar