

VC.T 160404, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Quebra-aparas	SM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar